

ELASTECH

UER100x34-Ø12

EAN 4031582323290

Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	34 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	44.4 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.245 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○