

# ELASTECH

## UER125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, roulements rouleaux

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Alésage - Ø	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.401 kg
Dureté du bandage	Shore A 63
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg

### Dimensions



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○