

ELASTECH

UER125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 125 MM |
| Ширина колеса | 40 MM |
| Діаметр отвору осі | 12 MM |
| Довжина ступиці | 44 MM |
| Температура | - 20 / + 80 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 0.401 кг |
| Міцність покриття | Міцність за Шором А 63 |
| Вантажопідйомність | 250 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 500 кг |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ● ● |
| Тертя | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |