

ELASTECH

UER160x46-Ø20

EAN 4031582323320

Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от черна еластична гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	46 мм
Отвор на оста-Ø	20 мм
Дължина на втулката	58 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.771 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	300 кг
Статична товароносимост	600 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○