

# ELASTECH

UER200x46-Ø20

EAN 4031582323337

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	46 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	58 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.11 kg
Dureza del bandaje	Shore A 63
Capacidad de carga	400 kg
Capacidad de carga estática	800 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○