

# ELASTECH

## UFP160x46-Ø12

EAN 4031582323368

Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá-  
neznačující, přesné kuličkové ložisko



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	46 mm
Osa kolečka Ø	12.5 mm
Délka náboje	60 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.943 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○