

ELASTECH

UFP160x46-Ø12

EAN 4031582323368

Jantă din poliamidă suprafață de rulare cauciuc elastic gri non-marking, rulment de precizie cu bile



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	46 mm
Alezaj butuc	12.5 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.943 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○