

ELASTECH

UFP160x46-Ø12

EAN 4031582323368

Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, прецизійний кульковий підшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	46 MM
Діаметр отвору осі	12.5 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.943 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○