

DURATECH

U00050x20-Ø8

EAN 4031582323450

Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	20 mm
Osa kolečka Ø	8.1 mm
Délka náboje	21.7 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.018 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	55 kg
Statická nosnost	110 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○