

# DURATECH

U00050x20-Ø8

EAN 4031582323450

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	20 mm
Foro asse Ø	8.1 mm
Lunghezza mozzo	21.7 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.018 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	55 kg
Portata statica	110 kg

## Dimensioni



## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○