

DURATECH

U00080x34-Ø12

EAN 4031582070095

Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	34 мм
Отвор на оста-Ø	12.1 мм
Дължина на втулката	44.4 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.078 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○