

DURATECH

U00080x34-Ø12

EAN 4031582070095

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	34 mm
Diámetro del eje	12.1 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.078 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○