

DURATECH

U00080x34-Ø12

EAN 4031582070095

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	34 mm
Alésage - Ø	12.1 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.078 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○