

DURATECH

U00080x34-Ø12

EAN 4031582070095

Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	34 mm
Asgat-Ø	12.1 mm
Naaflengte	44.4 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.078 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○