

# DURATECH

U00080x34-Ø12

EAN 4031582070095

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Dados técnicos

Diâmetro da roda	80 mm
Largura da roda	34 mm
Diâmetro do eixo	12.1 mm
comprimento do cubo da roda	44.4 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.078 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○