

DURATECH

U00080x34-Ø12

EAN 4031582070095

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	34 mm
Alezaj butuc	12.1 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.078 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○