

DURATECH

U00080x34-Ø12

EAN 4031582070095

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	34 MM
Діаметр отвору осі	12.1 MM
Довжина ступиці	44.4 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.078 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○