

# DURATECH

U00100x36-Ø12

EAN 4031582070101

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	36 mm
Diámetro del eje	12.1 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.135 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○