

# DURATECH

U00100x36-Ø12

EAN 4031582070101

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	36 mm
Foro asse Ø	12.1 mm
Lunghezza mozzo	44.4 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.135 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

## Dimensioni



## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○