

DURATECH

U00125x40-Ø12 HL 44,4

EAN 4031582070118

Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	40 mm
Osa kolečka Ø	12 mm
Délka náboje	44.4 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.244 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○