

# DURATECH

U00125x40-Ø12 HL 44,4

EAN 4031582070118

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	40 mm
Riteņa ass Ø	12 mm
Rumbas platums	44.4 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.244 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravnesība - kustībā	300 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	600 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○