

DURATECH

U00125x40-Ø12 HL 44,4

EAN 4031582070118

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	40 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.244 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○