

DURATECH

U00125x40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais gultnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	40 mm
Riteņa ass Ø	12 mm
Rumbas platums	48.4 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.244 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravnesība - kustībā	300 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○