

# DURATECH

U00160x40-Ø20

EAN 4031582070125

Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Osa kolečka Ø	20.1 mm
Délka náboje	58 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.448 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	500 kg
Statická nosnost	1000 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○