

DURATECH

U00160x40-Ø20

EAN 4031582070125

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Diámetro del eje	20.1 mm
Longitud de cubo	58 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.448 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	500 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○