

# DURATECH

U00160x40-Ø20

EAN 4031582070125

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	40 mm
Alezaj butuc	20.1 mm
Lungime butuc	58 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.448 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	500 kg
Sarcină statică	1000 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○