

# DURATECH

U00160x40-Ø20

EAN 4031582070125

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
Діаметр отвору осі	20.1 MM
Довжина ступиці	58 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.448 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	500 кг
допустиме навантаження (статичне)	1000 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○