

# DURATECH

U00200x46-Ø20

EAN 4031582070132

Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

## Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	46 мм
Отвор на оста-Ø	20.1 мм
Дължина на втулката	58 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.595 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	600 кг
Статична товароносимост	1200 кг

## Размери



## Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○