

DURATECH

U00200x46-Ø20

EAN 4031582070132

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	46 mm
Diâmetro do eixo	20.1 mm
comprimento do cubo da roda	58 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.595 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	600 kg
Cap. de carga estática	1200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○