

DURATECH

U00200x46-Ø20

EAN 4031582070132

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	46 mm
Alezaj butuc	20.1 mm
Lungime butuc	58 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.595 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	600 kg
Sarcină statică	1200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○