

DURATECH

U00200x46-Ø20

EAN 4031582070132

Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	46 мм
Отверстие оси Ø	20.1 мм
Длина втулки	58 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.595 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	600 кг
Допустимая статическая нагрузка	1200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○