

DURATECH

U00200x46-Ø20

EAN 4031582070132

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	46 MM
Діаметр отвору осі	20.1 MM
Довжина ступиці	58 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.595 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	600 кг
допустиме навантаження (статичне)	1200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○