

DURATECH

U00200x50-Ø20

EAN 4031582323474

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	20.1 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.793 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	800 kg
Portata statica	1600 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○