

DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	20.1 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.006 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	800 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○