

# DURATECH

## UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Poliamid kerék, szálvédő, precíziós golyóscsapágy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

### Műszaki adatok

Kerékátmérő	200 mm
Kerékszélesség	50 mm
Tengelyfurat átmérője	20.1 mm
Agyhossz	60 mm
Hőtartomány	- 25 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.006 kg
Futófelület keménysége	Shore D 75
Terhelhetőség	800 kg
Statikus teherbírás	1600 kg

### Méretetek



### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ● ●
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○