

DURATECH

UOR100x36-Ø12

EAN 4031582323535

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	36 mm
Riteņa ass Ø	12 mm
Rumbas platums	44.4 mm
Temperatūra	- 25 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.176 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravnesība - kustībā	200 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○