

DURATECH

UOR100x36-Ø12

EAN 4031582323535

Центр колеса із поліаміду, роликопідшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	36 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	44.4 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.176 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○