

# DURATECH

## UOR125x40-Ø12 HL 48,4

EAN 4031582323559

Střed kola vyroben z polyamidu, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	40 mm
Osa kolečka Ø	12 mm
Délka náboje	48.4 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.272 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○