

DURATECH

UOR125x40-Ø12 HL 48,4

EAN 4031582323559

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	48.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.272 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○