

# DURATECH

UOR125x40-Ø12 HL 48,4

EAN 4031582323559

Núcleo da roda de poliamida, rolamento de agulhas



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	40 mm
Diâmetro do eixo	12 mm
comprimento do cubo da roda	48.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.272 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	300 kg
Cap. de carga estática	600 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○