

# DURATECH

## UOR125x40-Ø12 HL 48,4

EAN 4031582323559

Roată din poliamidă, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	40 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	48.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.272 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○