

DURATECH

UOR125x40-Ø12 HL 48,4

EAN 4031582323559

Центр колеса із поліаміду, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	40 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	48.4 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.272 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○