

# DURATECH

## UOR160x40-Ø20

EAN 4031582323566

Střed kola vyroben z polyamidu, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 160 mm         |
| Šířka kola        | 40 mm          |
| Osa kolečka Ø     | 20 mm          |
| Délka náboje      | 58 mm          |
| Teplota           | - 25 / + 80 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 0.578 kg       |
| Tvrdość běhounu   | Shore D 75     |
| Dynamická nosnost | 400 kg         |
| Statická nosnost  | 800 kg         |

### Dimensions



### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ● ● ● |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |