

# DURATECH

## UOR160x40-Ø20

EAN 4031582323566

Ruota in poliammide, mozzo su cuscinetto a rulli.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.578 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	400 kg
Portata statica	800 kg

### Dimensioni



### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○