

# DURATECH

## UOR160x40-Ø20

EAN 4031582323566

Roată din poliamidă, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	40 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	58 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.578 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	400 kg
Sarcină statică	800 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○