

DURATECH

UOR160x40-Ø20

EAN 4031582323566

Центр колеса із поліаміду, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Діаметр отвору осі	20 мм
Довжина ступиці	58 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.578 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	400 кг
допустиме навантаження (статичне)	800 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○