

# DURATECH

## UOR200x50-Ø20

EAN 4031582323573

Ruota in poliammide, mozzo su cuscinetto a rulli.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Diametro ruota        | 200 mm         |
| Larghezza della ruota | 50 mm          |
| Foro asse Ø           | 20 mm          |
| Lunghezza mozzo       | 58 mm          |
| Temperatura           | - 25 / + 80 °C |
| Norma                 | EN 12532       |
| Peso                  | 0.95 kg        |
| Durezza della fascia  | Shore D 75     |
| Portata               | 400 kg         |
| Portata statica       | 800 kg         |

### Dimensioni



### Caratteristiche

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento   | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità                | ● ● ● ○ ○ |
| Abrasione                   | ● ● ● ● ● |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |