

# DURATECH

UOR200x50-Ø20

EAN 4031582323573

Центр колеса із поліаміду, роликопідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	50 мм
Діаметр отвору осі	20 мм
Довжина ступиці	58 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.95 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	400 кг
допустиме навантаження (статичне)	800 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○