

# PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Тяло на колело от полиамид, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер, със защита от нишки



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

## Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	35 мм
Отвор на оста-Ø	8.3 мм
Дължина на втулката	46 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.218 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 39
Динамична товароносимост	100 кг
Статична товароносимост	200 кг

## Размери



## Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○