

PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Střed kolečka vyroben z polyamidu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení, protivlákový kryt

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	35 mm
Osa kolečka Ø	8.3 mm
Délka náboje	46 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.218 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 39
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○